

**TESA****Sada dutinoměrů IMICRO, Rozsah měření: 6-12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředící a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu).

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428800 a nastavovací kroužky. 100 mm prodloužení č. 428802.

Technický popis

Nastavovací kroužek Ø	8 / 10 mm
Počet mikrometrů	3
Rozsah měření	6 - 12 mm
Mezní chyba	0.004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 1/100	428802 1/100
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm	484030 7
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 6-8 mm	428800 6-8
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm	484030 9
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm	484030 11
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 10-12 mm	428800 10-12
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 8-10 mm	428800 8-10