



Sada digitálních dutinoměů XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 50-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428770 50-100
GTIN	5051102120559
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů od vel.12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428760 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Technický popis

Nastavovací kroužek Ø	65 / 80 mm
Počet měřicích hlav	3
Rozsah měření	50 - 100 mm
Mezní chyba	0,005 mm

Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Příslušenství

Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm	484030 60
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032