



Digitální dutinoměr XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 16-20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428760 16-20
GTIN	2050001706447
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páčka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	166 mm
Standardně měřené hloubky	62 mm
Rozsah měření	16 - 20 mm
Rozměr a	0,5 mm
Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	0,004 mm

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm	484030 16
Připojovací kabel Duplex Typ R2	498951 R2
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 19 mm	484030 19
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 17 mm	484030 17
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/100	428510 3/100
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20