



Nosná čelist výkyvná pohyblivá, Pro typ: 125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361336 125
GTIN	4250364402415
Třída artiklu	34A

Popis

Použití:

Pohyblivá výkyvná nosná čelist slouží k vyrovnávání nerovnoběžných upínacích ploch a je potřebná k upínání nerovnoměrných obrobků.

Vhodné pro :

Titan 2 č. 361302.

Upozornění:

Klíňové upínače + příslušenství č. 361341 – 361352, upínací vložky č. 361238 – 361250.
Vhodné pro barevný kód: LCV125G

Technický popis

Pro typ	125
Šířka čelistí š	97 mm
c	24 mm
Výška čelistí v	20 mm
Délka čelistí d	189 mm
Vhodné pro barevný kód	Titan 2
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Druh produktu	Čelist pro svěrák

Příslušenství

Klínové upínače Typ 2	361341 2
Klínové upínače Typ 1	361341 1
Opěrný čep 23 mm – 48 mm Celková výška h 34 mm	361343 34
Opěrný čep 23 mm – 48 mm Celková výška h 43 mm	361343 43
Opěrný čep 23 mm – 48 mm Celková výška h 23 mm	361343 23
Opěrný čep 23 mm – 48 mm Celková výška h 48 mm	361343 48
Opěrný čep 23 mm – 48 mm Celková výška h 29 mm	361343 29