



## Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 3,5-4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428800 3,5-4
GTIN	7630041108330
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy z kalené oceli (HV30–770).

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

#### Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

### Technický popis

Rozsah měření	3,5 - 4 mm
Standardně měřené hloubky	20 mm
Rozměr a	2 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

### Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

### Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 4 mm	484030 4
---	----------