



Digitální dutinoměr XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 20-25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428760 20-25
GTIN	2050001706454
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páčka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

Rozlišení	0,001 mm
Standardně měřené hloubky	66 mm
Rozsah měření	20 - 25 mm
Rozměr a	0,5 mm
Hloubky měřené s prodloužením	216 mm
Mezní chyba	0,004 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 24 mm	484030 24
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm	484030 25
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975