



Sada dutinoměrů IMICRO, Rozsah měření: 20-40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředící a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu).

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428800 a nastavovací kroužky. Prodloužení 150 mm č. 428802.

Technický popis

Počet mikrometrů	4
Rozsah měření	20 - 40 mm
Nastavovací kroužek Ø	25 / 35 mm
Mezní chyba	0.004 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 37 mm	484030 37
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 25-30 mm	428800 25-30
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 35-40 mm	428800 35-40
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 20-25 mm	428800 20-25
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 30-35 mm	428800 30-35
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 27 mm	484030 27
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 33 mm	484030 33