

**Příčné rameno, Typ: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376970 5
GTIN	4020772099572
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

S přídržným šroubem a dvěma přitlačnými šrouby s pryžovými krytkami odolnými vůči oleji. Držák pozinkovaný, šrouby zušlechtěné.

**Použití:**

Pomocí tohoto příčného ramene lze upnout dva malé obrobky současně nebo jeden velký obrobek na dvou místech.

Příčné rameno lze upevnit dole nebo nahoře na přídržné rameno upínáku.

**Technický popis**

Vhodné pro č. 376610 – 376650	5
Celková délka	150 mm
Velikost přitlačných šroubů	M8×65 mm
Vzdálenost přitlačných šroubů	40 - 125 mm
Typ	5
Druh produktu	Příčné rameno

