

Sada spirálových vrtáků HSS-E č. 114400 v kazetě, bez povlaku, Typ: 6-10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	115280 6-10
GTIN	4045197024794
Třída artiklu	11B

Popis**Provedení:**

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.

Zesílené jádro, lesklé.

S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Technický popis

Počet vrtáků	41
Vrtáky odstupňované po	0,1 mm
Rozsah vrtání	6 - 10 mm
Stopka	válcová stopka
Počet břitů Z	2
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E

Norma	DIN 338
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	130 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ano
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	8 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	5 m/min	S
GG(G)	vhodný	25 m/min	K
CuZn	omezené použití	80 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 10 mm

114400 10

Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,7 mm	114400 9,7
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,4 mm	114400 7,4
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,4 mm	114400 8,4
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,6 mm	114400 9,6
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,9 mm	114400 6,9
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,3 mm	114400 6,3
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,2 mm	114400 7,2
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,4 mm	114400 9,4
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,7 mm	114400 7,7
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,3 mm	114400 8,3
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,3 mm	114400 7,3
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,2 mm	114400 6,2
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,6 mm	114400 7,6
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,4 mm	114400 6,4
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,9 mm	114400 7,9
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,2 mm	114400 9,2
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,2 mm	114400 8,2
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,6 mm	114400 6,6
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,8 mm	114400 7,8
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,9 mm	114400 8,9
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,1 mm	114400 6,1
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,1 mm	114400 9,1
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,7 mm	114400 6,7

Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,9 mm	114400 9,9
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,7 mm	114400 8,7
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,8 mm	114400 9,8
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,1 mm	114400 7,1
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,3 mm	114400 9,3
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,1 mm	114400 8,1
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,8 mm	114400 8,8
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,6 mm	114400 8,6
Prázdňá kazeta, na spirálové vrtáky DIN 338 Typ 6-10	115470 6-10