

**Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 4-4,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428800 4-4,5
GTIN	7630041108347
Třída artiklu	45A

**Popis****Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy z kalené oceli (HV30–770).

**Zvláštní příslušenství:**

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

**Upozornění:**

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

**Technický popis**

Rozměr a	2 mm
Standardně měřené hloubky	20 mm
Rozsah měření	4 - 4,5 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

**Služby**

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200