



Digitální dutinoměř XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 25-35mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428760 25-35
GTIN	2050001706461
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páčka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

Rozlišení	0,001 mm
Rozsah měření	25 - 35 mm
Standardně měřené hloubky	66 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Rozměr a	0,5 mm
Mezní chyba	0,004 mm

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50
Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm	484030 25
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 28 mm	484030 28
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 32 mm	484030 32
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 34 mm	484030 34

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 26 mm	484030 26