



Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 125-150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428800 125-150
GTIN	7630041108255
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

Standardně měřené hloubky	81 mm
Rozsah měření	125 - 150 mm
Rozměr a	26 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením	1581 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,01 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022500 200
Kalibrace DAkkS 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/150	428802 5/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 140 mm	484030 140
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/500	428802 5/500