



## NC vysokotlaký svěrák T-Rex, Typ: 125



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361202 125
GTIN	4250364401951
Třída artiklu	34A

### Popis

#### Provedení:

Horní a dolní strana broušená. **Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy přes nulový bod - rozteč 200 mm.**

#### Charakteristika:

Stabilní, kompaktní základní těleso (GGG 60) při současně velkém rozsahu upnutí. Zcela zakryté a nitridované vřeteno (zvýšená funkční bezpečnost, optimalizovaná ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění).

#### Funkce:

**Upínání pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm) při minimální výšce upnutí obrobku (ve spojení s čelisti / upínacími vložkami). Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým převodníkem síly.**

#### Použití:

Bezpečné a rychlé upínání **polotovarů, výpalků nebo výřezů** proniknutím **kalených a vyměnitelných upínacích vložek** do obrobku. Vhodné pro všechny materiály do pevnosti cca 1 000N/mm<sup>2</sup> (s výjimkou kalených materiálů).

#### Vhodné pro:

Nosné čelisti pevné č. 361206; 361208.

Nosné čelisti mobilní č. 361207; 361209.

#### Rozsah dodávky:

4 upevňovací šrouby, 6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce. Navíc 3 čepové klíče (OK 5 / 8 / 10).

#### Zvláštní příslušenství:

- **Konzola, viz č. 361230 vel. 125.**
- **Upínací vložky, viz č. 361238 - 361250; 361260**

- **Stupňovité čelisti, viz č. 361210; 361215.**
- **Nosná čelist pevná, viz č. 361206 vel. 125.**
- **Nosná čelist kyvná, viz č. 361207 vel. 125.**
- **Nosná čelist Uni-Grippset, viz č. 361208 vel. 125.**
- **Nosná čelist Uni-Grippset, mobilní kyvná, viz č. 361209 vel. 125.**
- **Univerzální sada Gripp, viz č. 361345 vel. 125.**
- **Utahovací čelisti, viz č. 361228; 361229 vel. 125.**
- **Momentový klíč č. 656050 vel. 60**
- **Gripp čelist, viz č. 361217; 361218.**
- **Stupňovitá lišta, viz č. 361223 vel. 125.**
- **Upínací čep č. 360025, 25M10 resp. 25M10/138.**
- **Sada pro upevňování a polohování č. 360530.**

## Technický popis

Podélná drážka I H8	30 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	T-Rex
Krouticí moment	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Upínací síla do maximálně	40 kN
Typ	125
Hmotnost	18 kg
Šířka základního tělesa	154 mm
Celková délka L	256 mm
Příčná drážka n H7	20 mm
Upevňovací otvor u	13 mm
f	21 mm
Provedení	Upínací systém přes nulový bod
Řada	T-Rex
Druh produktu	Strojní svěrák

## Příslušenství

Doraz obrobku trojrozměrný Typ 125	360435 125
Nosná čelist Uni-Gripset, pro T-Rexpevná Pro typ 125	361208 125
Čelist 20 mm, pro T-Rexpevná Pro typ 125	361225 125
Prizmatická čelist Centro Gripp Pro typ 125	361185 125
Nosná čelist pro upínací vložky, pro T-Rex / Centro Grippvýkyvná Pro typ 125	361207 125
Podstavec Pro typ 125	361230 125
Polotovar čelisti pro Centro Grip Pro typ 125	361186 125
Upínací čelist, pro T-Rexpevná Pro typ 64	361217 64
Upínací čelist, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 64	361218 64
Čelist 20 mm, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 125	361227 125
Univerzální sada Gripp (kufřík se 4 jednotkami) Pro typ 125	361345 125
Univerzální vtahovací čelist, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 125	361229 125
Upínací čelist, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 125	361218 125
Pár stupňovitých čelistí systém Click Pro typ 125	361223 125
Nosná čelist Uni-Grippset pro T-Rex / Centro Grippvýkyvná Pro typ 125	361209 125
Čelist 64 mm, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 125	361222 125
Upínací vložka tvrdokov výška 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Univerzální vtahovací čelist, pro T-Rexpevná Pro typ 125	361228 125
Upínací čelist, pro T-Rexpevná Pro typ 125	361217 125
Doraz obrobku	360555
Nosná čelist pro upínací vložky, pro T-Rexpevná Pro typ 125	361206 125
Stupňovitá čelist povlakovaná, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 125	361215 125
Doraz obrobku trojrozměrný Typ 300	360430 300
Očková upínací vložka Pro typ 125	361350 125
Čelist 64 mm, pro T-Rexpevná Pro typ 125	361220 125

