

**Upínací čelist, pro T-Rex / Centro Gripp mobilní, Pro typ: 64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361218 64
GTIN	4250364402286
Třída artiklu	34A

Popis**Provedení:**

Tuhá konstrukce proti vibracím u dílů upnutých na výšku. Dodatečné upínací plochy, oboustranně broušené.

Použití:

Pro obrobky s rovnoběžností upínacích ploch $// \leq 0,5 \text{ mm}$

Vhodné pro:

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Technický popis

b_1	64 mm
c_1	22 mm
Výška h_3	14 mm
Výška čelistí h	55 mm
c	12 mm
Pro typ	64
Délka čelistí l	62,5 mm

Výška h_2	35 mm
Výška h_1	52 mm
Stupeň s	4 mm
Vhodné pro barevný kód	Centro Gripp
Vhodné pro barevný kód	T-Rex
Šířka čelistí b	96 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák