



Digitální dutinoměr XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 35-50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428760 35-50
GTIN	2050001706478
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páčka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

Standardně měřené hloubky	80 mm
Rozměr a	0,5 mm
Rozsah měření	35 - 50 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	0,004 mm

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

Příslušenství

Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 46 mm	484030 46
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 38 mm	484030 38
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 44 mm	484030 44
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 42 mm	484030 42

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 36 mm	484030 36
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150