



## Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 150-175mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428800 150-175
GTIN	7630041108262
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

#### Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

### Technický popis

Rozsah měření	150 - 175 mm
Standardně měřené hloubky	81 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením	1581 mm
Rozměr a	26 mm
Mezní chyba	0,007 mm
Rozlišení	0,01 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

### Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022500 200

### Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 160 mm	484030 160
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/150	428802 5/150