

**Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 30-35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428800 30-35
GTIN	7630041108149
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

Standardně měřené hloubky	78 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením	1578 mm
Rozměr a	7 mm
Rozsah měření	30 - 35 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 33 mm	484030 33