

**Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 5,5-6,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428800 5,5-6,5
GTIN	7630041108361
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy z kalené oceli (HV30–770).

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	5,5 - 6,5 mm
Rozměr a	2 mm
Standardně měřené hloubky	25 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 6 mm	484030 6
--	----------