

**Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 175-200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428800 175-200
GTIN	7630041108279
Třída artiklu	45A

**Popis****Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

**Zvláštní příslušenství:**

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

**Upozornění:**

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

**Technický popis**

Rozsah měření	175 - 200 mm
Rozměr a	26 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením	1581 mm
Standardně měřené hloubky	81 mm
Mezní chyba	0,007 mm
Rozlišení	0,01 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

### Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022500 200
Kalibrace DAkkS 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

### Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 190 mm	484030 190
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/150	428802 5/150