

**Upínací čelist, měkká pevná, Pro typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361320 125
GTIN	4250364400930
Třída artiklu	34A

**Popis****Použití:**

K vlastní výrobě tvarových čelistí.

**Materiál:**

GGG 40.

**Vhodné pro:**

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacích šroubů, 1 upínací čelisti.

Pro typ: 125

Vhodné pro barevný kód: LC

Vhodné pro barevný kód: LC-GARANT

Vhodné pro barevný kód: TC

Vhodné pro barevný kód: HiPo

Vhodné pro barevný kód: Titan

**Technický popis**

Pro typ	125
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT

Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Druh produktu	Čelisti pro svěrák