

**Garant****Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 40 A = 160, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300276 12
GTIN	4045197829863
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:****GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**S uzavíratelnými chladicími kanály.**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	160 mm
Vnější Ø D	42 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Upnutí	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
	308801 40

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný  
Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro  
strmé kužely 40

308806 40

Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN  
69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308820 40

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé  
kužely 40

308615 40

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12  
mm

309900 12