

Garant**Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 40 A = 160, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300276 20
GTIN	4045197830005
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:****GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min⁻¹.

S uzavíratelnými chladicími kanály.

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Vnější Ø D	52 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	20
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Upnutí	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40

Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 20 mm	309900 20