

Garant**Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 160, Ø upnutí D1: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300351 14
GTIN	4045197830074
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:****GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min⁻¹.

S uzavíratelnými chladicími kanály.

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	14 mm
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Vnější Ø D	44 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Upnutí	SK 50 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm	309900 12

