

Garant**Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 130, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300346 12 |
| GTIN | 4045197830166 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:****GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min⁻¹.

S uzavíratelnými chladicími kanály.

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Upínací Ø D ₁ | 12 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 130 mm |
| Vnější Ø D | 42 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 |
| Upnutí | SK 50 A = 130 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308720 50 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308765 50 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308660 50 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308605 50 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308790 50 |
| Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308600 50 |
| Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308640 50 |
| Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50 | 308740 50 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308795 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308620 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308650 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50 | 308830 50 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308615 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308610 50 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308760 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50 | 308820 50 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308785 50 |

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm

309900 12