

**Garant****Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 130, Ø upnutí D1: 32mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	300346 32
GTIN	4045197830227
Třída artiklu	31A

## Popis

**Provedení:****GARANT –**Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**S uzavíratelnými chladicími kanály.**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

## Technický popis

Délka vyložení rozměr A	130 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	32
Vnější Ø D	72 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Upnutí	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 32  
mm

---

309900 32