

**HOLEX****Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, SK 50, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302058 16     |
| GTIN           | 4045197830340 |
| Třída artiklu  | 32A           |

**Popis****Provedení:**

- Obvodová házivost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S otvorem pro čip RFID/Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

**Použití:**

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

**Rozsah dodávky:**

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

**Technický popis**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| L <sub>2</sub>           | 45 mm   |
| Upínací Ø D <sub>1</sub> | 16 mm   |
| Závit M                  | M12×1   |
| Ø D <sub>2</sub>         | 38 mm   |
| Vnější Ø D               | 49,5 mm |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Délka vyložení rozměr A         | 80,5 mm                           |
| Užitná délka L <sub>1</sub>     | 61,5 mm                           |
| Dráha nastavení V               | 10 mm                             |
| Upnutí                          | SK 50                             |
| Norma pro upínání               | ISO 7388-1                        |
| Tvar                            | ADB                               |
| Vnitřní chlazení                | ano, při max. 80 barech           |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 3 μm                            |
| Strategie obrábění              | HSC                               |
| Druh produktu                   | Hydraulické upínací pouzdro       |

## Příslušenství

|  |           |
|--|-----------|
| Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50             | 308740 50 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50                             | 308760 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50 | 308830 50 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50                         | 308605 50 |
| Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50                                   | 308640 50 |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 50  | 308720 50 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50                             | 308765 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50                         | 308650 50 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50               | 308615 50 |
| Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50                             | 308785 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50                         | 308620 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50                         | 308610 50 |

|   |           |
|---|-----------|
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50 | 308820 50 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50   | 308790 50 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50   | 308660 50 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50   | 308795 50 |
| Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50  | 308600 50 |