

**Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 200-225mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428800 200-225
GTIN	7630041108286
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

Rozsah dodávky:

Včetně prodloužení 150 mm č. 428802 vel.5/150, dodávka v dřevěné kazetě.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

Standardně měřené hloubky	81 mm
Rozsah měření	200 - 225 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením	1581 mm
Rozměr a	26 mm
Mezní chyba	0,008 mm
Rozlišení	0,01 mm

Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 300 mm	022500 300
---	------------

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/150	428802 5/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 210 mm	484030 210
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/500	428802 5/500