



## Upínací čelist, měkká mobilní, Pro typ: 125



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361325 125
GTIN	4250364400947
Třída artiklu	34A

### Popis

**Použití:**

K vlastní výrobě tvarových čelistí.

**Materiál:**

GGG 40.

**Vhodné pro:**

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacích šroubů, 1 upínací čelisti.

### Technický popis

Pro typ	125
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	Titan

Vhodné pro barevný kód	Titan2/TitanSense
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Druh produktu	Čelisti pro svěrák