



Nosná čelist Uni-Grippset pro T-Rex / Centro Gripp výkyvná, Pro typ: 125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361209 125
GTIN	4250364401944
Třída artiklu	34A

Popis

Použití:

Nosné čelisti slouží k uchycení univerzální sady Gripp č. 361345 vel. 125. Mobilní čelist kyvná pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

Vhodné pro :

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Technický popis

Pro typ	125
Šířka čelistí b	165 mm
c	12 mm
c ₁	35,5 mm
Výška čelistí h	20 mm
Délka čelistí l	79 mm
Rozsah upínání maximální kulatý	160 / 230 mm
Rozsah upínání minimální kulatý	100 / 100 mm
Rozsah upínání maximální čtyřhranný	152 / 195 mm

Rozsah upínání minimální čtyřhranný	0 / 0 mm
Vhodné pro barevný kód	Centro Gripp
Vhodné pro barevný kód	T-Rex
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

Příslušenství

Očková upínací vložka Pro typ 125	361350 125
Univerzální sada Gripp (kufřík se 4 jednotkami) Pro typ 125	361345 125