



Rychloupínka na strojní stoly, Typ: BS5N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	377065 BS5N
GTIN	4008158018164
Třída artiklu	37B

Popis

Provedení:

Plynule nastavitelný, pevný nebo kyvný. Typ BS – uvolnění přitlaku přitažením upínací páky a stlačením zajištění (upnutí pak snadno povolí). Typ GRS – vně umístěný utahovací šroub pro volný přístup k pracovnímu prostoru.

Použití:

Na všech strojních stolech pro rychlé a bezpečné upnutí a uvolnění při výrobě jednotlivých součástí.

Zvláštní příslušenství:

Šroub s válcovou hlavou podle DIN 912, drážkové kameny č. 375315; 375320; 375325 podle DIN 508.

Technický popis

Maximální upínací síla při 50 mm upínací výšce	10 kN
Vyložení	140 mm
Upínací výška h	240 mm
Výška H	320 mm

Ø montážního otvoru	16,5 mm
Druh produktu	Rychloupínač

Příslušenství

Drážkový T-kámen se závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 10 mm	375315 10
Drážkový T-kámen polotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 24 mm	375320 24
Drážkový T-kámen se závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 16 mm	375315 16
Drážkový T-kámen polotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 10 mm	375320 10
Drážkový T-kámen dlouhý Jmenovitý rozměr T-drážky / závit 14/M12 mm	375325 14/M12
Drážkový T-kámen polotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 12 mm	375320 12
Drážkový T-kámen se závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 32 mm	375315 32
Drážkový T-kámen se závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 22 mm	375315 22
Drážkový T-kámen polotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 8 mm	375320 8
Drážkový T-kámen polotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 14 mm	375320 14
Drážkový T-kámen dlouhý Jmenovitý rozměr T-drážky / závit 20/M18 mm	375325 20/M18
Drážkový T-kámen polotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 6 mm	375320 6
Drážkový T-kámen se závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 28 mm	375315 28
Drážkový T-kámen se závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 18 mm	375315 18

Drážkový T-kámense závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 36 mm	375315 36
Drážkový T-kámense závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 24 mm	375315 24
Drážkový T-kámense závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 20 mm	375315 20
Drážkový T-kámense závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 12 mm	375315 12
Drážkový T-kámen dlouhý Jmenovitý rozměr T-drážky / závit 8/M6 mm	375325 8/M6
Drážkový T-kámen dlouhý Jmenovitý rozměr T-drážky / závit 16/M14 mm	375325 16/M14
Drážkový T-kámen dlouhý Jmenovitý rozměr T-drážky / závit 28/M24 mm	375325 28/M24
Drážkový T-kámen dlouhý Jmenovitý rozměr T-drážky / závit 12/M10 mm	375325 12/M10
Drážkový T-kámen dlouhý Jmenovitý rozměr T-drážky / závit 10/M8 mm	375325 10/M8
Drážkový T-kámen dlouhý Jmenovitý rozměr T-drážky / závit 22/M20 mm	375325 22/M20
Drážkový T-kámenpolotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 20 mm	375320 20
Drážkový T-kámense závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 8 mm	375315 8
Drážkový T-kámenpolotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 16 mm	375320 16
Drážkový T-kámenpolotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 18 mm	375320 18
Drážkový T-kámenpolotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 28 mm	375320 28
Drážkový T-kámen dlouhý Jmenovitý rozměr T-drážky / závit 18/M16 mm	375325 18/M16
Drážkový T-kámenpolotovar Jmenovitý rozměr T-drážky 22 mm	375320 22
	375315 6

Drážkový T-kámense závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 6 mm

Drážkový T-kámense závitem Jmenovitý rozměr T-drážky 14 mm

375315 14