



## Příčné rameno, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376970 4
GTIN	4020772099541
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

S přídržným šroubem a dvěma přitlačnými šrouby s pryžovými krytkami odolnými vůči oleji. Držák pozinkovaný, šrouby zušlechtěné.

#### Použití:

Pomocí tohoto příčného ramene lze upnout dva malé obrobky současně nebo jeden velký obrobek na dvou místech.

Příčné rameno lze upevnit dole nebo nahoře na přídržné rameno upínáku.

### Technický popis

Vzdálenost přitlačných šroubů	40 - 125 mm
Velikost přitlačných šroubů	M8×65 mm
Vhodné pro č. 376500 – 376520; č. 376570	4
Celková délka	150 mm
Vhodné pro č. 376610 – 376650	4
Typ	4
Druh produktu	Příčné rameno

