

**Mahr****Sada dutinoměrů, Rozsah měření: 6-12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

**Rozsah dodávky:**

Dutinoměry č. 428900 s příslušnými nastavovacími kroužky.

**Technický popis**

Rozsah měření	6 - 12 mm
Počet mikrometrů	3
Počet stavěcích kroužků	2
Nastavovací kroužek Ø	8 / 10 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

### Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

### Příslušenství

Dutinoměr Micromar Rozsah měření 10-12 mm	428900 10-12
Dutinoměr Micromar Rozsah měření 8-10 mm	428900 8-10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm	484030 7
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm	484030 11
Dutinoměr Micromar Rozsah měření 6-8 mm	428900 6-8
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm	484030 9