

Mahr**Dutinoměr Micromar, Rozsah měření: 40-50mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428900 40-50 |
| GTIN | 4059192010652 |
| Třída artiklu | 43A |

Popis**Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Hloubky měřené s prodloužením | 226 mm |
| Rozměr a | 0 mm |
| Standardně měřené hloubky | 76 mm |
| Rozsah měření | 40 - 50 mm |
| Mezní chyba | 0,004 mm |
| Rozlišení | 0,005 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm |
| Měřicí technika | analogové |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | B6 |

Druh produktu

3bodový dutinoměr

SlužbyKalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření
50 mm

022500 50

Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah
měření 200 mm

022510 200

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm

484030 45