

Mahr**Sada dutinoměrů, Rozsah měření: 12-20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428900 s příslušnými nastavovacími kroužky.

Technický popis

Počet stavěcích kroužků	1
Počet mikrometrů	2
Nastavovací kroužek Ø	16 mm
Rozsah měření	12 - 20 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18
Dutinoměr Micromar Rozsah měření 16-20 mm	428900 16-20
Dutinoměr Micromar Rozsah měření 12-16 mm	428900 12-16
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14