

Mahr**Sada dutinoměrů, Rozsah měření: 20-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428900 s příslušnými nastavovacími kroužky.

Technický popis

Počet mikrometrů	4
Rozsah měření	20 - 50 mm
Nastavovací kroužek Ø	25 / 40 mm
Počet stavěcích kroužků	2
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Příslušenství

Dutinoměr Micromar Rozsah měření 40-50 mm	428900 40-50
Dutinoměr Micromar Rozsah měření 20-25 mm	428900 20-25
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 23 mm	484030 23
Dutinoměr Micromar Rozsah měření 30-40 mm	428900 30-40
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 28 mm	484030 28
Dutinoměr Micromar Rozsah měření 25-30 mm	428900 25-30