

**Dutinoměr, Rozsah měření: 8-10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od Ø 12 TK měřicí čelisti). Samostředicí měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od Ø 12 TK).

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Standardně měřené hloubky	54 mm
Rozsah měření	8 - 10 mm
Hloubky měřené s prodloužením	154 mm
Nastavovací kroužek Ø	8 mm
Rozměr a	1,5 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100R mm	022500 100R
Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200R mm	022510 200R

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 8 mm	484030 8
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 10 mm	484030 10
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm	484030 9
Prodloužení pro dutinoměry Typ 6-12	428993 6-12