

Mahr**Sada dutinoměrů, Rozsah měření: 50-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428900 s příslušnými nastavovacími kroužky.

Technický popis

Počet stavěcích kroužků	2
Nastavovací kroužek Ø	60 / 85 mm
Počet mikrometrů	4
Rozsah měření	50 - 100 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

KalibraceSada dutinoměrů Rozsah měření 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Příslušenství

Dutinoměr Micromar Rozsah měření 50-60 mm	428900 50-60
Dutinoměr Micromar Rozsah měření 70-85 mm	428900 70-85
Dutinoměr Micromar Rozsah měření 60-70 mm	428900 60-70
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Dutinoměr Micromar Rozsah měření 85-100 mm	428900 85-100
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65