

Mahr**Sada digitálních dutinoměů, Rozsah měření: 12-20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428940 12-20
GTIN	4059192011017
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Okamžitě připravený k měření díky referenčnímu systému. Přepínání z relativního na absolutní měření. Připojovací závit pro jednoduchou výměnu měřících hlav. Samostředící měřící hlava, od 12 mm s měřícími čelistmi TK. Od 40 mm měřící hlava z hliníku pro snížení hmotnosti. **Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.**

Funkce:

IP52: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428930 s příslušnými nastavovacími kroužky.

Technický popis

Počet měřících hlav	2
Počet stavěcích kroužků	1
Nastavovací kroužek Ø	16 mm
Rozsah měření	12 - 20 mm

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 52
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Příslušenství

Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975