

Mahr**Digitální dutinoměř s datovým výstupem, Rozsah měření: 6-8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428930 6-8 |
| GTIN | 4059192010898 |
| Třída artiklu | 43A |

Popis**Provedení:**

Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Ihned připraveno k měření pomocí referenčního systému. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Možnost přepínání z relativního na absolutní měření. Připojovací závit pro snadnou výměnu měřících hlav. Samostředící měřicí hlava, od 12 mm s měřícími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. **Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.**

Funkce:

IP52: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498940, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|----------|
| Hloubky měřené s prodloužením | 133 mm |
| Standardně měřené hloubky | 58 mm |
| Rozsah měření | 6 - 8 mm |
| Rozměr a | 1,5 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Mezní chyba | 0,004 mm |
| Rozlišení | 0,001 mm |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Ochranná třída IP | IP 52 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | DIN 863 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C. |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock |
| Měřicí technika | digitální |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm | 022500 20 |
| Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm | 484030 7 |
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ | 498965 |
| Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ D2 | 498940 D2 |
| Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ R2 | 498940 R2 |

| | |
|--|-------------|
| Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ USB2 | 498940 USB2 |
| Vysílač Typ S4E | 498966 S4E |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |