

**Mahr****Dutinoměr Micromar, Rozsah měření: 70-85mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428900 70-85
GTIN	4059192010386
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení č. 428950, nastavovací kroužky č. 484030.

**Technický popis**

Standardně měřené hloubky	97 mm
Rozsah měření	70 - 85 mm
Rozměr a	0 mm
Hloubky měřené s prodloužením	247 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6

Druh produktu

3bodový dutinoměr

**Služby**Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření  
100 mm

022500 100

Kalibrace DAkkS 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah  
měření 200 mm

022510 200

**Příslušenství**

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm

484030 80