

**Dutinoměr, Rozsah měření: 12-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od Ø 12 TK měřicí čelisti). Samostředící měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od Ø 12 TK).

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Rozsah měření	12 - 16 mm
Nastavovací kroužek Ø	16 mm
Standardně měřené hloubky	80 mm
Rozměr a	0,5 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100R mm	022500 100R
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200R mm	022510 200R

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 13 mm	484030 13
Prodloužení pro dutinoměry Typ 12-20	428993 12-20
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 15 mm	484030 15
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm	484030 16
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm	484030 12
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14