

 Mahr**Dutinoměr Micromar, Rozsah měření: 10-12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428900 10-12
GTIN	4059192010591
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení č. 428950, nastavovací kroužky č. 484030.

**Technický popis**

Rozměr a	1,8 mm
Rozsah měření	10 - 12 mm
Hloubky měřené s prodloužením	133 mm
Standardně měřené hloubky	58 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6

Druh produktu

3bodový dutinoměr

**Služby**Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření  
20 mm

022500 20

Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah  
měření 200 mm

022510 200

**Příslušenství**

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm

484030 11