

**Mahr****Dutinoměr Micromar, Rozsah měření: 85-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428900 85-100
GTIN	4059192010393
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení č. 428950, nastavovací kroužky č. 484030.

**Technický popis**

Rozměr a	0 mm
Standardně měřené hloubky	97 mm
Rozsah měření	85 - 100 mm
Hloubky měřené s prodloužením	247 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6

Druh produktu

3bodový dutinoměr

**Služby**

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm

022510 200

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm

022500 100

**Příslušenství**

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm

484030 90