

Mahr**Dutinoměr Micromar, Rozsah měření: 100-125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428900 100-125
GTIN	4059192010409
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	282 mm
Rozsah měření	100 - 125 mm
Standardně měřené hloubky	132 mm
Rozměr a	0 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6

Druh produktu

3bodový dutinoměr

SlužbyKalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření
200 mm

022500 200

Kalibrace DAkkS 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah
měření 200 mm

022510 200

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 110 mm

484030 110