

**Dutinoměr, Rozsah měření: 20-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od Ø 12 TK měřicí čelisti). Samostředící měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od Ø 12 TK).

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Nastavovací kroužek Ø	25 mm
Rozsah měření	20 - 25 mm
Rozměr a	0,5 mm
Hloubky měřené s prodloužením	240 mm
Standardně měřené hloubky	90 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100R mm	022500 100R
Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200R mm	022510 200R

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 20-30	428993 20-30
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm	484030 25
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 24 mm	484030 24
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22