

 Mahr**Dutinoměr Micromar, Rozsah měření: 16-20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428900 16-20
GTIN	4059192010614
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Rozměr a	0 mm
Hloubky měřené s prodloužením	139 mm
Standardně měřené hloubky	64 mm
Rozsah měření	16 - 20 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6

Druh produktu

3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm

022510 200

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm

022500 20

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm

484030 18