

Mahr**Dutinoměr Micromar, Rozsah měření: 20-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428900 20-25
GTIN	4059192010621
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředící měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm **pro měření až na dno otvoru**. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Rozsah měření	20 - 25 mm
Hloubky měřené s prodloužením	218 mm
Rozměr a	0 mm
Standardně měřené hloubky	68 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6

Druh produktu

3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm

022510 200

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm

022500 50

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 23 mm

484030 23