

**Mitutoyo****Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 50-63mm****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	429000 50-63
GTIN	4946368517735
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehačkou.

Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

**Technický popis**

Celková délka	156 mm
Hloubky měřené s prodloužením	255 mm
Rozsah měření	50 - 63 mm
Standardně měřené hloubky	105 mm
Ø měřicího válce	23 mm
Rozměr a	3,4 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

## Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50