

**Dutinoměr, Rozsah měření: 75-88mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428990 75-88
GTIN	4045197608024
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od Ø 12 TK měřicí čelisti). Samostředící měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od Ø 12 TK). Plášť lakovaný.

**Rozsah dodávky:**

Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.

**Technický popis**

Nastavovací kroužek Ø	87 mm
Standardně měřené hloubky	117 mm
Rozsah měření	75 - 88 mm
Hloubky měřené s prodloužením	267 mm
Rozměr a	1 mm
Mezní chyba	0,007 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100R mm	022500 100R
Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200R mm	022510 200R

## Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 50-100	428993 50-100
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80