

**Dutinoměr, Rozsah měření: 30-40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od Ø 12 TK měřicí čelisti). Samostředicí měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od Ø 12 TK).

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Rozsah měření	30 - 40 mm
Rozměr a	0,5 mm
Standardně měřené hloubky	97 mm
Hloubky měřené s prodloužením	247 mm
Nastavovací kroužek Ø	40 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100R mm	022500 100R
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200R mm	022510 200R

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 36 mm	484030 36
Prodloužení pro dutinoměry Typ 30-50	428993 30-50
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 34 mm	484030 34
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 38 mm	484030 38